

Sojemalo
DARD-L8-32-S
Številka dela: 8081467

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Radialno odstopanje +/-	2.5 mm
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Kratkotrajna največja dovoljena obremenitev v smeri sile +/-	3000 N
Dolgoročno največja dovoljena obremenitev v smeri sile +/-	1500 N
Teža izdelka	294 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS brez bakra
Material adapterja	aluminij, eloksiran
Material vijakov	jeklo, pocinkano