


# Dvoosni portal YXMF-3

Številka dela: 8082254

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                          | Vrednost  |
|-------------------------------------|---|
| Potrebna ravnost prigradnih površin | 0.1 mm/m  |
| Položaj vgradnje                    | vodoravno   |
| Konstruktivna zgradba               | sistem ploskega portala<br>z električnimi pogonskimi moduli |
| Trajanje vklopa                     | 100%  |
| Skladnost z LABS                    | VDMA24364 – cona III  |
| Temperatura skladiščenja            | -10 °C...60 °C  |
| Relativna zračna vlažnost           | 0–90 %  |
| Temperatura okolice                 | 10 °C...45 °C   |
| Interval vzdrževanja                | 2500 km   |
| Napotek glede materialov            | V skladu z RoHS   |
| Material adapterske plošče          | aluminij, eloksiran   |
| Material kotnika za pritrditev      | Aluminij, eloksiran<br>Jeklo, pocinkano                     |
| Material energetskih verig          | ojačan PA   |