


Troosni portal YXMR-3

Številka dela: 8082257

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|-------------------------------------|--|
| Potrebna ravnost prigradnih površin | 0.1 mm/m |
| Položaj vgradnje | vodoravno |
| Konstruktivna zgradba | sistem prostorskega portala z električnimi in pnevmatičnimi pogonskimi moduli |
| Trajanje vklopa | 100% |
| Skladnost z LABS | VDMA24364 – cona III |
| Temperatura skladiščenja | -10 °C...60 °C |
| Relativna zračna vlažnost | 0–90 % |
| Temperatura okolice | 10 °C...45 °C |
| Interval vzdrževanja | 2500 km |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material adapterske plošče | aluminij, eloksiran |
| Material kotnika za pritrditev | Aluminij, eloksiran Jeklo, pocinkano |
| Material energetskih verig | ojačan PA |