

Batni pogon DFPK-46-17-V4

Številka dela: 8083959

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost aktuatorja	46
Hod	17 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	z mehanskim prikazovalnikom
Krmilna funkcija	zapiranje s silo vzmeti, NC
Delovni tlak	0.5 MPa...1 MPa 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o protieksplzijski zaščiti (ATEX)
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi UK EX
Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Protieksplzijska zaščita	con a 1 (ATEX) Cona 1 (UKEX) con a 2 (ATEX) con a 21 (ATEX) Cona 21 (UKEX) con a 22 (ATEX)
Kategorija ATEX, plin	II 2G
Kategorija ATEX, prah	II 2D
Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin	Ex h IIC T6...T4 Gb
Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
Temperatura okolice Ex	0 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Stopnja zaščite	IP65 IP67 IP69K
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	1298 g
Pnevmatični priključek	notranji navoj G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	lito nerjavno jeklo

Značilnost	Vrednost
Material tesnil	FPM
Material ohišja	Lito nerjavno jeklo
Številka materiala ohišja	1.4408
Material batnice	visoko legirano nerjavno jeklo