


# Aksialni sklop EAMM-A-T46-67A

Številka dela: 8084495

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                | Vrednost        |
|---------------------------|-----------------|
| Nazivna dolžina           | 42 mm           |
| Položaj vgradnje          | poljubno        |
| Največja vrtilna hitrost  | 8000 1/min      |
| Skladnost z LABS          | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura skladiščenja  | -25 °C...60 °C  |
| Relativna zračna vlažnost | 0-95 %          |
| Stopnja zaščite           | IP40            |
| Temperatura okolice       | -10 °C...60 °C  |
| Masni vztrajnostni moment | 3.2 000065      |
| Prenosljivi navor         | 8.5 Nm          |
| Teža izdelka              | 478 g           |
| Koda vmesnika aktuatorja  | T46             |
| Koda vmesnika Motor In    | 67 A            |
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS |