


Povezovalni kabel NEBC-M8G4-ES-2.5-N-SB-S1G9-RS2-S7

Številka dela: 8086524

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Protokol	RS232
Oznaka linije	z opremo
Položaj vgradnje	poljubno
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	okrogla oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	vtič
Električni priključek 1, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 1, priključna tehnika	M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104
Električni priključek 1, število polov/žil	4
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	3
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	varovalo vijaka
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 2, vrsta priključka	Doza
Električni priključek 2, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 2, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 2, število polov/žil	9
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	8
Električni priključek 2, vrsta pritrditve	2 x vijak 4-40 UNC
Območje delovne napetosti DC	0 V...24 V
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	4 A
Odpornost proti udarni napetosti	1.5 kV
Zaščita	da
Dolžina kabla	2.5 m
Lastnost voda	primerno za energetske verige
Preskusni pogoji vodnika	preskusni pogoji na zahtevo
Polmer upogibanja, fiksna napeljava kablov	24 mm
Polmer upogibanja, premična napeljava kablov	47 mm

Značilnost	Vrednost
Premer kabla	4.6 mm
Toleranca, premer kabla	± 0,1 mm
Zgradba kabla	3 x 0,34 mm ²
Nazivni prečni prerez vodnika	0.34 mm ²
Stopnja zaščite	IP67
Napotek glede stopnje zaščite	IP20 za dozo Sub-D v montiranem stanju
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	0 °C...50 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	2
Material kabelskega plašča	TPE-U(PUR)
Barva kabelskega plašča	črna