


Komplet z izenačevalnikom YHBP-

Številka dela: 8087218

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje hoda	100 mm...1990 mm
Premer valja	50 mm...200 mm
Podprte kinematike	dvižni drog Paralelna kinematika
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za delovno napetost
Delovni tlak	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
Največja hitrost premikanja	1 m/s
Območje delovne napetosti DC	21.6 V...26.4 V
Trajanje vklopa	100%
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Preostala valovitost	5 %
Odjem toka pri neobremenjenih izhodih	2 A
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Stopnja zaščite	IP65
Napotek glede stopnje zaščite	IP20 za varnostno stikalno napravo PNOZ IP20 za krmilni sistem CMCB-...-CC IP20 za krmilnik CECC-D IP54 za krmilni sistem CMCB-...-CC v montiranem stanju
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Masna obremenitev	25 kg...999 kg
Prenosno razmerje kinematike	1:5 za dvižne drogove 1:1–1:5 za paralelne kinematike
Teža izdelka	4.8 kg...60.5 kg
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS