

Manometer PAGN-26-1M-G18S

Številka dela: 8088986

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza	0 bar...10 bar 0 MPa...1 MPa 0 psi...145 psi
Nazivna velikost manometra	26
Konstruktivna zgradba	manometer z Bourdonovo cevjo
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Delovni medij	Inertni plini nevtralne tekočine
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	brez acetilena brez kisika
Delovni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Faktor izmenične obremenitve	0.66
Razred merilne natančnosti	4
Stopnja zaščite	IP43
Temperatura skladiščenja	-5 °C...50 °C
Temperatura medija	-5 °C...50 °C
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Položaj priključitve	hrbturna strani, na sredini
Pnevmatični priključek	G1/8 s tesnilnim obročem
Materiali v stiku z medijem	ABS medenina
Material čepa za privitje	ABS
Material ohišja	ABS
Material opazovalnega okenca	PS
Barva ohišja	črna
Teža izdelka	8 g
Številčnica	Enojna številčnica MPa (zunaj)