

Kazalnik pozicije SAMH-F12-MK

Številka dela: 8092711

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	brez senzorjev
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Napotek za uporabo	Pri uporabi s poševnosedežnim ventilom VZXA odobritev SIL preneha veljati za celoten izdelek.
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	118 g
Material tesnil	EPDM
Material ohišja	Aluminij Ojačan PA
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III