

# Paralelni sklop EAMM-U-87-T46-70A-114

Številka dela: 8092891

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	87
Razdalja od središča do središča	114 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Prestavno razmerje	1:1
Največja vrtilna hitrost	3000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Masni vztrajnostni moment	41.2 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski navor v prostem teku	0.22 Nm
Prenosljivi navor	3 Nm
Teža izdelka	926 g
Koda vmesnika aktuatorja	T46
Koda vmesnika Motor In	70 A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS