

Zaustavljalni valj DFST-32-20-Y4-A-G2

Številka dela: 8093003

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	20 mm
Premer bata	32 mm
Blaženje	elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh blažilnik, nastavljiv, spredaj
Položaj vgradnje	navpično
Način delovanja	dvosmerno delovanje vlečno
Konstruktivna zgradba	Batnica s prekucno ročico
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Zaznavanje položaja prekucne ročice	za induktivne senzorje
Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo	vodilni drog
Delovni tlak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura okolice	5 °C...60 °C
Dolžina blaženja	14 mm
Dovoljena udarna sila na izvlečeno batnico	1000 N
Teža izdelka	750 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	aluminijeva tlačna litina
Material tesnil	NBR
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina
Material batnice	visoko legirano nerjavno jeklo
Material kolesca	POM