

Aksialni sklop EAMM-A-V20-28AA

Številka dela: 8093016

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	31.4 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	10000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	0.022 kgmm ²
Prenosljivi navor	0.2 Nm
Teža izdelka	25 g
Koda vmesnika aktuatorja	V20
Koda vmesnika Motor In	28AA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS