


Aksialni sklop EAMM-A-V25-40RA

Številka dela: 8094100

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	39 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	10000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	0.19 kgmm ²
Prenosljivi navor	0.5 Nm
Teža izdelka	94 g
Koda vmesnika aktuatorja	V25
Koda vmesnika Motor In	40RA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS