


**Aksialni sklop**  
**EAMM-A-V32-40RA**  
Številka dela: 8094180

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                | Vrednost               |
|---------------------------|------------------------|
| Nazivna dolžina           | 39 mm                  |
| Položaj vgradnje          | poljubno               |
| Največja vrtilna hitrost  | 10000 1/min            |
| Skladnost z LABS          | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladiščenja  | -25 °C...60 °C         |
| Relativna zračna vlažnost | 0–95 %                 |
| Stopnja zaščite           | IP40                   |
| Temperatura okolice       | -10 °C...60 °C         |
| Masni vztrajnostni moment | 0.19 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosljivi navor         | 1.5 Nm                 |
| Teža izdelka              | 114 g                  |
| Koda vmesnika aktuatorja  | V32                    |
| Koda vmesnika Motor In    | 40RA                   |
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS        |