

Pomnilniška karta CAMC-M-MS-G32-G2

Številka dela: 8094425

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-25 °C...85 °C
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Kapaciteta pomnilnika	32 GB
Napotek za uporabo	Naprava je bila razvita, konstruirana in izdelana izključno za industrijsko in komercialno uporabo. Naprava ni odobrena za zasebno uporabo.
Zasnova	microSDHC
Konstruktivna zgradba	MLC
Hitrostni razred	Class 10
Največja hitrost branja	70 MB/s
Največja hitrost pisanja	50 MB/s
Število ciklov pisanja/brisanja	96 TBW