

# Paralelni sklop EAMM-U-45-V32-42AB-63

Številka dela: 8095613

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	45
Razdalja od središča do središča	63 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Prestavno razmerje	1:1
Največja vrtilna hitrost	3600 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Masni vztrajnostni moment	4.35 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski navor v prostem teku	0.05 Nm
Prenosljivi navor	1 Nm
Teža izdelka	242 g
Koda vmesnika aktuatorja	V32
Koda vmesnika Motor In	42AB
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS