


Omrežna dušilka CAMF-C6-FD-C6-11A

Številka dela: 8096867

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Odpornost proti kratkemu stiku	ne
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	6 A
Območje delovne napetosti AC	0 V...600 V
Nazivna induktivnost	3.7 mH
Toleranca nazivne induktivnosti	10 %
Omrežna frekvenca	50 Hz...60 Hz
Izolacijska napetost	4000 V
Dimenzije Š x D x V	60 mm x 80 mm x 116 mm
Odobritev	ENEC c UL - Recognized (OL)
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-10 °C...40 °C
Stopnja zaščite	IP00
Temperatura okolice	-10 °C...40 °C
Teža izdelka	940 g
Način pritrditve	montažna plošča, privita
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Položaj vgradnje	vodoravno
Električni priključek 1, funkcija	Napajanje
Električni priključek 1, vrsta priključka	sponska letev
Električni priključek 1, priključna tehnika	Vijačna sponka
Električni priključek 1, število polov/žil	6
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	6
Električni priključek 1, prečni prerez vodnika	4 mm ²