

# Omrežni filter CAMF-C6-F-C42-11A

Številka dela: 8096894

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                     | Vrednost                                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Odpornost proti kratkemu stiku                 | ne                                                     |
| Tokovna obremenljivost pri 40 °C               | 42 A                                                   |
| Območje delovne napetosti AC                   | 0 V...520 V                                            |
| Omrežna frekvenca                              | 0 Hz...60 Hz                                           |
| Izolacijska napetost                           | 2650 V                                                 |
| Dimenzije Š x D x V                            | 50 mm x 295 mm x 85 mm                                 |
| Odobritev                                      | ENEC<br>UL - Recognized (OL)<br>c UL - Recognized (OL) |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)           | v skladu z direktivo EU RoHS                           |
| Skladnost z LABS                               | VDMA24364 – cona III                                   |
| Temperatura skladiščenja                       | -25 °C...100 °C                                        |
| Stopnja zaščite                                | IP20                                                   |
| Temperatura okolice                            | -25 °C...100 °C                                        |
| Teža izdelka                                   | 1400 g                                                 |
| Način pritrditve                               | montažna plošča, privita                               |
| Napotek glede materialov                       | V skladu z RoHS                                        |
| Položaj vgradnje                               | vodoravno                                              |
| Električni priključek 1, funkcija              | Napajanje                                              |
| Električni priključek 1, vrsta priključka      | sponska letev                                          |
| Električni priključek 1, priključna tehnika    | Vijačna sponka                                         |
| Električni priključek 1, število polov/žil     | 3                                                      |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žile    | 3                                                      |
| Električni priključek 1, prečni prerez vodnika | 10 mm <sup>2</sup> ...16 mm <sup>2</sup>               |
| Električni priključek 2, funkcija              | napetostno napajanje                                   |
| Električni priključek 2, vrsta priključka      | Sponska letev                                          |
| Električni priključek 2, priključna tehnika    | vijačna sponka                                         |
| Električni priključek 2, število polov/žil     | 3                                                      |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žile    | 3                                                      |
| Električni priključek 2, prečni prerez vodnika | 10 mm <sup>2</sup> ...16 mm <sup>2</sup>               |