

Prijemalni element DHAS-GA-B22-S

Številka dela: 8097634

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izvedba prijemalnega elementa	standardna
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	Upoštevajte obstojnost materialov, ki so v stiku z medijem.
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura okolice	-40 °C...180 °C
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok	189 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	158 N
Teža izdelka	18 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrovčka	VMQ (silikon)