

Priključna plošča VABS-P16-10S-M5

Številka dela: 8097804

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna širina	26 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Posebne lastnosti	združljivost s kisikom v skladu z DIN EN 1797
Največje število ventilskih mest	1
Delovni tlak	0 bar...7 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [6:3:4] Inertni plini Zrak kisik dušik
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče največja velikost delcev 5 µm
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–60 % brez kondenzacije
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	25 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino z notranjim navojem
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 2	M5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	Gnetna aluminijeva zlitina