

Sklopka
EAMC-42-50-12-14-U
Številka dela: 8099432

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premier nosilca 1	12 mm
Premier nosilca 2	14 mm
Velikost	42
Nazivna dolžina	50 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	6000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	34.8 kgmm ²
Prenosljivi navor	21 Nm
Teža izdelka	143 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS