

# Sklopka EAMC-42-50-12-16-U

Številka dela: 8099433

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer nosilca 1	12 mm
Premer nosilca 2	16 mm
Velikost	42
Nazivna dolžina	50 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	6000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Prenosljivi navor	21 Nm
Teža izdelka	141 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS