

# Kazalnik pozicije SAMH-F12-MK-A2

Številka dela: 8101084

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	2 mejni stikali s protieksplzijsko zaščito in visoko stopnjo zaščite IP
Protieksplzijska zaščita	conA 2 (ATEX) conA 22 (ATEX)
Napotek za uporabo	Pri uporabi s poševnosedežnim ventilom VZXA odobritev SIL preneha veljati za celoten izdelek.
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	151 g
Material tesnil	EPDM
Material ohišja	Aluminij Ojačan PA
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – conA III