

Priključek NLFA-D-U14-K1.6-PP-P10

Številka dela: 8104285

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost posode | 10 |
| Konstruktivna zgradba | pritrditev gibke cevi prek prižemne zveze |
| Zasnova | ravna oblika |
| Velikost | ø 8 mm |
| Priključek za tekočino | UNF1/4-28 |
| Priključek za tekočino 2 | za zunanji Ø gibke cevi 1,6 mm (1/16") |
| Medij | Tekoči mediji Plinasti mediji |
| Napotek glede medija | Upoštevajte obstojnost materialov, ki so v stiku z medijem. |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.075 MPa...0.6 MPa -0.75 bar...6 bar -10.875 psi...87 psi |
| Temperatura medija | 0 °C...50 °C |
| Temperatura okolice | 0 °C...50 °C |
| Temperatura skladiščenja | -20 °C...70 °C |
| Načelo tesnjenja | trdo |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Nazivni pritezni moment | 15 Ncm |
| Toleranca za nazivni pritezni moment | ± 15 % |
| Teža izdelka | 0.53 g |
| Materiali v stiku z medijem | PP |
| Material čepa za privitje | ojačan PA |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Primerne za živila | Glej razširjene informacije o materialu. |
| Skladnost z LABS | VDMA24364 – cona III |
| Napotek za uporabo | Glejte opombo glede uporabe (na voljo na portalu za podporo festo.com). |