

Priključek NLFA-D-U14-K3-PP-P10

Številka dela: 8104286

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost posode	10
Konstruktivna zgradba	pritrditev gibke cevi prek prižemne zveze
Zasnova	ravna oblika
Velikost	ø 8 mm
Priključek za tekočino	UNF1/4-28
Priključek za tekočino 2	za zunanji Ø gibke cevi 3 mm
Medij	Tekoči mediji Plinasti mediji
Napotek glede medija	Upoštevajte obstojnost materialov, ki so v stiku z medijem.
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.075 MPa...0.6 MPa -0.75 bar...6 bar -10.875 psi...87 psi
Temperatura medija	0 °C...50 °C
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Načelo tesnjenja	trdo
Položaj vgradnje	poljubno
Nazivni pritezni moment	15 Ncm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 15 %
Teža izdelka	0.45 g
Materiali v stiku z medijem	PP
Material čepa za privitje	ojačan PA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Primeri za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Napotek za uporabo	Glejte opombo glede uporabe (na voljo na portalu za podporo festo.com).