

Magnetna tuljava VACN-N-R3-1

Številka dela: 8104526

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	poljubno
V skladu s standardom	ISO 20401
Prikaz stanja signala	LED
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijskega materiala	F
Razred izolacijskega materiala emajlirane žice	H
Karakteristike tuljave	24 V DC: 2,7 W
Stopnja umazanosti	3
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Teža izdelka	100 g
Električni priključek 1, vrsta priključka	vtič
Električni priključek 1, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Električni priključek 1, število polov/žil	2
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	varovalo vijaka
Način pritrditve	z narebreno matico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	umetna masa
Material magnetne tuljave	duroplast baker Jeklo
Material navitja	baker