


Krmilna plošča DADG-FM-F9-VDE2

Številka dela: 8104802

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	VDI/VDE 3845 (NAMUR) VDI/VDE 3847-2
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Nazivni delovni tlak	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Protieksplzijska zaščita	conA 1 (ATEX) conA 2 (ATEX) conA 21 (ATEX) conA 22 (ATEX)
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	Točka rosíšča min. 10 °C pod temperaturo okolja in temperaturo medija možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364 – conA III
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Teža izdelka	1340 g
Pnevmatični priključek	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	EPDM NBR
Material navojnih zatičev	visoko legirano nerjavno jeklo
Material plošče	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo