

Paralelni sklop EAMM-U-145-D80-90GA-188

Številka dela: 8105897

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	145
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	4000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	2270 kgmm ²
Pogonski navor v prostem teku	2 Nm
Prenosljivi navor	9.5 Nm
Teža izdelka	12000 g
Koda vmesnika aktuatorja	D80
Koda vmesnika Motor In	90GA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS