


**Aksialni sklop**  
**EAMM-A-S48-60AA**  
Številka dela: 8105935

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                | Vrednost        |
|---------------------------|-----------------|
| Položaj vgradnje          | poljubno        |
| Skladnost z LABS          | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura skladiščenja  | -25 °C...60 °C  |
| Relativna zračna vlažnost | 0–95 %          |
| Stopnja zaščite           | IP40            |
| Temperatura okolice       | -10 °C...60 °C  |
| Prenosljivi navor         | 12.5 Nm         |
| Teža izdelka              | 415 g           |
| Koda vmesnika aktuatorja  | S48             |
| Koda vmesnika Motor In    | 60AA            |
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS |