


# Mejno stikalo SDBF-FAS-1L-PU-K-9-N-LE

Številka dela: 8106571

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                       | Vrednost                                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Zasnova                                          | za okrogli utor                                       |
| Napotek glede materialov                         | V skladu z RoHS                                       |
| Merilna veličina                                 | Pozicija                                              |
| Merilno načelo                                   | magnetoresistivno                                     |
| Temperatura okolice                              | -4 °F...176 °F                                        |
| Preklopni izhod                                  | PNP                                                   |
| Funkcija preklopnega elementa                    | vklopni kontakt                                       |
| Čas vklopa                                       | 4 µA                                                  |
| Največji izhodni tok                             | 200 mA                                                |
| Največja preklopna zmogljivost DC                | 4.8 W                                                 |
| Padec napetosti                                  | 1 V                                                   |
| Odpornost proti kratkemu stiku                   | da                                                    |
| Območje delovne napetosti DC                     | 6 V...24 V                                            |
| Zaščito pred obrnjeno polariteto                 | da                                                    |
| Električni priključek 1, vrsta priključka        | kabel                                                 |
| Električni priključek 1, priključna tehnika      | odprt konec                                           |
| Električni priključek 1, število polov/žil       | 3                                                     |
| Smer izhoda priključka                           | vzdolžno                                              |
| Barva kabelskega plašča                          | črna                                                  |
| Material kabelskega plašča                       | PVC                                                   |
| Način pritrditve                                 | fiksno privijačeno<br>lahko se vstavi vzdolžno v utor |
| Položaj vgradnje                                 | poljubno                                              |
| Barva ohišja                                     | transparentna                                         |
| Prikaz preklopnega stanja                        | LED                                                   |
| Temperatura okolice pri giblivi napeljavi kablov | -20 °C...80 °C                                        |
| Stopnja zaščite                                  | NEMA 6                                                |
| Skladnost z LABS                                 | VDMA24364 – cona III                                  |