

Mejno stikalo SDBF-FBS-1L-PU-K-0.5-N-M8

Številka dela: 8106576

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnova	za utor z obliko lastovičjega repa
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Merilna veličina	Pozicija
Merilno načelo	magnetoresistivno
Temperatura okolice	-4 °F...176 °F
Preklopni izhod	PNP
Funkcija preklopnega elementa	vklopni kontakt
Čas vklopa	4 µA
Največji izhodni tok	200 mA
Največja preklopna zmogljivost DC	4.8 W
Padec napetosti	1 V
Odpornost proti kratkemu stiku	da
Območje delovne napetosti DC	5 V...28 V
Zaščito pred obrnjeno polariteto	da
Električni priključek 1, vrsta priključka	kabel z dozo
Električni priključek 1, priključna tehnika	M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104
Električni priključek 1, število polov/žil	3
Smer izhoda priključka	60°
Barva kablanskega plašča	črna
Material kablanskega plašča	PVC
Način pritrditve	fiksno privijačeno lahko se vstavi vzdolžno v utor
Položaj vgradnje	poljubno
Barva ohišja	transparentna
Prikaz preklopnega stanja	LED
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-20 °C...80 °C
Stopnja zaščite	NEMA 6
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III