

Držalo senzorja
SAMH-NC5-2 1/2"-Q
Številka dela: 8106929

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Temperatura okolice	-25.6 °F...221 °F
Velikost	2 1/2"
Material elementa za pritrditev	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana
Material vijakov	jeklo, pocinkano
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III