

Zmanjšanje hoda VAVA-F12-H-H6

Številka dela: 8107369

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	Omejitev odpiralnega hoda z blaženjem
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek za uporabo	Pri uporabi s poševnosedežnim ventilom VZXA odobritev SIL preneha veljati za celoten izdelek.
Stopnja zaščite	IP6X
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	249 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	EPDM
Material matice	visoko legirano nerjavno jeklo
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo
Material blažilnika	visoko legirano jeklo
Material konektorja	visoko legirano nerjavno jeklo