

Aksialni sklop EAMM-A-P4-28B-40RA

Številka dela: 8107708

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------------|-----------------|
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna zračna vlažnost | 0-95 % |
| Stopnja zaščite | IP40 |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Prenosljivi navor | 0.7 Nm |
| Teža izdelka | 50 g |
| Koda vmesnika aktuatorja | P4-28B |
| Koda vmesnika Motor In | 40RA |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |