


Aksialni sklop EAMM-A-P5-28B-40R

Številka dela: 8107711

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Prenosljivi navor	1.1 Nm
Teža izdelka	71 g
Koda vmesnika aktuatorja	P5-28B
Koda vmesnika Motor In	40R
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS