

Magnetna tuljava VACC-S18-120-K4-2U-EX4ME

Številka dela: 8109392

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	poljubno
Prikazovalnik preklonnega položaja	ne
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristike tuljave	110 V AC: 50/60 Hz, moč 12,0 VA 110 V DC: 12,0 W
Dovoljena nihanja napetosti	-15 %/+10 %
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o protieksplzijski zaščiti (ATEX) v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi UK EX v skladu s predpisi ZK RoHS
Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Protieksplzijska zaščita	conA 1 (ATEX) ConA 1 (IEC-EX) ConA 1 (UKEX) conA 2 (ATEX) conA 21 (ATEX) conA 21 (IEC-EX) ConA 21 (UKEX) conA 22 (ATEX)
Pristojni organ za izdajo certifikata	BVS 16ATEXE036X IECEx BVS16.0028X TÜV 21 UKEX 7017 X
Kategorija ATEX, plin	II 2G
Kategorija ATEX, prah	II 2D
Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin	Ex eb mb IIC T* Gb
Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah	Ex tb IIIC T*°C Db
Temperatura okolice Ex	T4/T120 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364 – conA III
Stopnja zaščite	IP66
Teža izdelka	580 g
Električni priključek	ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5

Značilnost	Vrednost
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS