


Aksialni sklop
EAMM-A-S95-90GA
Številka dela: 8110066

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Prenosljivi navor	60 Nm
Teža izdelka	3201 g
Koda vmesnika aktuatorja	S95
Koda vmesnika Motor In	90GA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS