



# Vertikalna napajalna plošča VMPA14-VSP-0

Številka dela: 8110621

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost   |
|----------------------------------|--|
| Dimenzija rasterja               | 14 mm  |
| Delovni tlak                     | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar           |
| Krmilni tlak                     | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar               |
| Delovni medij                    | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev                 |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Temperatura okolice              | -5 °C...50 °C                                    |
| Teža izdelka                     | 30 g   |
| Pnevmatični priključek 1         | G1/8   |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS                                  |
| Material dovajalne plošče        | Ojačan PA  |