



# Vertikalna napajalna plošča VMPA14-VSP-QS10

Številka dela: 8110625

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	14 mm
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Krmilni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	55 g
Pnevmatični priključek 1	QS-10
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material dovajalne plošče	Ojačan PA