

Elektronski modul VMPA-MPM-EMM-P5

Številka dela: 8111881

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Največje število ventilskih mest	1
Največje število ventilskih tuljav	1
Zaščito pred obrnjeno polariteto	da
Dodatne funkcije	za ventil za počasen dvig tlaka
Območje delovne napetosti DC, bremenska napetost	21.6 V...26.4 V
Nazivni zagonski tok na magnetno tuljavo	60 mA do 30 ms
Nazivni tok pri zmanjšanju toka	22 mA po 30 ms
Ločitev potencialov, kanal – interno vodilo	ne
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	20 g
Električno krmiljenje	Multipol
Material ohišja	POM
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS