


Vtično-navojni priključek NPQE-D-R12-Q16-P5

Številka dela: 8112934

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Velikost | standardna |
| Nazivni premer | 10 mm |
| Vrsta tesnila na čepu za pritvje | Prevleka |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Zasnova | ravna oblika |
| Velikost posode | 5 |
| Konstruktivna zgradba | princip Push-Pull |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364 – cona III |
| Razred čistih prostorov | Razred 4 v skladu z ISO 14644-1 |
| Temperatura okolice | -5 °C...60 °C |
| Teža izdelka | 46.9 g |
| Način pritrditve | Zunanji šestkotnik SW24 Notranji šestkotnik SW10 |
| Pnevmatični priključek 1 | zunanji navoj R1/2 |
| Pnevmatični priključek 2 | za zunanji Ø cevi 16 mm |
| Barva sprostilnega obroča | modra |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material ohišja | Medenina, nikljana |
| Material navojnega tesnila | PTFE |
| Material sprostilnega obroča | POM |
| Material tesnila gibke cevi | NBR |
| Material segmenta za vpenjanje gibke cevi | jeklo, nerjavno |