

Vtično-navojni priključek T NPQE-T-R12-Q16-P5

Številka dela: 8113066

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	standardna
Nazivni premer	13 mm
Vrsta tesnila na čepu za pritvje	Prevleka
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	T-oblika
Velikost posode	5
Konstruktivna zgradba	princip Push-Pull
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Razred čistih prostorov	Razred 4 v skladu z ISO 14644-1
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Teža izdelka	65.6 g
Način pritrditve	Zunanji šestkotnik SW21
Pnevmatični priključek 1	zunanji navoj R1/2
Pnevmatični priključek 2	za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm
Barva sprostilnega obroča	modra
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Medenina, nikljana PBT
Material navojnega tesnila	PTFE
Material sprostilnega obroča	POM
Material tesnila gibke cevi	NBR
Material segmenta za vpenjanje gibke cevi	jeklo, nerjavno