

# Vtično-navojni priključek T NPQE-LT-R18-Q8-P10

Številka dela: 8113094

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                                                           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                      | standardna                                                         |
| Nazivni premer                                | 4 mm                                                               |
| Vrsta tesnila na čepu za pritvje              | Prevleka                                                           |
| Položaj vgradnje                              | poljubno                                                           |
| Zasnova                                       | L-oblika, dodatni priključek, vzdolžni notranji navoj              |
| Velikost posode                               | 10                                                                 |
| Konstruktivna zgradba                         | princip Push-Pull                                                  |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| Delovni medij                                 | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                   |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem                                         |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 1 – nizka korozijska obremenitev                                   |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364 – cona III                                               |
| Razred čistih prostorov                       | Razred 4 v skladu z ISO 14644-1                                    |
| Temperatura okolice                           | -5 °C...60 °C                                                      |
| Teža izdelka                                  | 20.21 g                                                            |
| Način pritrditve                              | zunanji šestrob SW14                                               |
| Pnevmatični priključek 1                      | zunanji navoj R1/8                                                 |
| Pnevmatični priključek 2                      | za zunanji Ø cevi 8 mm                                             |
| Barva sprostilnega obroča                     | modra                                                              |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                                    |
| Material ohišja                               | Medenina, nikljana<br>PBT                                          |
| Material navojnega tesnila                    | PTFE                                                               |
| Material sprostilnega obroča                  | POM                                                                |
| Material tesnila gibke cevi                   | NBR                                                                |
| Material segmenta za vpenjanje gibke cevi     | jeklo, nerjavno                                                    |