

Električna priključna plošča VAVE-K1-7-5YL1-LR

Številka dela: 8115100

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	7
Lastnost voda	Basic
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za delovno napetost
Dodatne funkcije	Zmanjšanje držalnega toka
Prikaz stanja signala	LED
Območje delovne napetosti DC	12 V...26 V
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Stopnja umazanosti	2
Kategorija prenapetosti	II
Odobritev	RCM Mark
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Položaj vgradnje	poljubno
Polmer upogibanja, fiksna napeljava kablov	11 mm
Polmer upogibanja, premična napeljava kablov	16.5 mm
Teža izdelka	3.3 g
Električni priključek	2-polni Razcepljen vodnik odprt konec
Zgradba kabla	2 x 0,08 mm ²
Premer kabla	1.1 mm
Dolžina kabla	0.5 m
Priključitev zaščitnega vodnika	ni na voljo
Način pritrditve	odložljivo zaskočitev
Barva ohišja	črna

Značilnost	Vrednost
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Ojačan PA PC
Material izolacijskega ovoja	PVC