

Magnetna tuljava VACC-S18-35-K4-1UF-NM4ME

Številka dela: 8118179

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	poljubno
Prikazovalnik preklonnega položaja	ne
Notranja zaščita	Varovalka
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristike tuljave	24 V DC: 3,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, moč 3,5 VA
Dovoljena nihanja napetosti	-15 %/+10 %
Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (BR) cona 21 (BR)
Pristojni organ za izdajo certifikata	INMETRO DNV 19.0135X
Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
Temperatura okolice Ex	T5, T95 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T6, T80 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja zaščite	IP66
Teža izdelka	580 g
Električni priključek	ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS