

Magnetna tuljava VACC-S18-35-K4-2U-NE4ME

Številka dela: 8118255

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	poljubno
Prikazovalnik preklopnega položaja	ne
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristike tuljave	110 V AC: 50/60 Hz, moč 3,5 VA 110 V DC: 3,5 W
Dovoljena nihanja napetosti	-15 %/+10 %
Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Protieksplzijska zaščita	con a 1 (CN) con a 21 (CN)
Pristojni organ za izdajo certifikata	GYJ23.1169X
Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin	Ex eb mb IIC T5/T6 Gb
Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah	Ex tb IIIC T95°C/T80°C Db
Temperatura okolice Ex	T5, T95 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T6, T80 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364 – con a III
Stopnja zaščite	IP66
Teža izdelka	580 g
Električni priključek	ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS