

Magnetna tuljava VACC-S18-120-K4-1UF-NE4ME

Številka dela: 8118262

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	poljubno
Prikazovalnik preklonnega položaja	ne
Notranja zaščita	Varovalka
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristike tuljave	24 V AC: 50/60 Hz, moč 12,0 VA 24 V DC: 12,0 W
Dovoljena nihanja napetosti	-15 %/+10 %
Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Protieksplzijska zaščita	con 1 (CN) con 21 (CN)
Pristojni organ za izdajo certifikata	GYJ23.1169X
Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin	Ex eb mb IIC T4 Gb
Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah	Ex tb IIIC T120°C Db
Temperatura okolice Ex	T4, T120 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364 – con III
Stopnja zaščite	IP66
Teža izdelka	580 g
Električni priključek	ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS