

Magnetna tuljava
VACC-S18-120-K4-27-KS4ME
Številka dela: 8118321

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	poljubno
Prikazovalnik preklopnega položaja	ne
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristike tuljave	60 V DC: 12,0 W
Dovoljena nihanja napetosti	-15 %/+10 %
Odobritev protiekspluzijske zaščite zunaj EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Protiekspluzijska zaščita	cona 1 (KR) cona 21 (KR)
Pristojni organ za izdajo certifikata	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Vrsta protiekspluzijske zaščite pred vžigom, plin	Ex e mb IIC T4
Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah	Ex tD A21 IP66 T120°C
Temperatura okolice Ex	T4, T120 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja zaščite	IP66
Teža izdelka	580 g
Električni priključek	ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS