

Magnetna tuljava VACC-S18-120-K4-1UF-KS4ME

Številka dela: 8118322

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	poljubno
Prikazovalnik preklonnega položaja	ne
Notranja zaščita	Varovalka
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristike tuljave	24 V AC: 50/60 Hz, moč 12,0 VA 24 V DC: 12,0 W
Dovoljena nihanja napetosti	-15 %/+10 %
Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Protieksplzijska zaščita	con a 1 (KR) con a 21 (KR)
Pristojni organ za izdajo certifikata	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin	Ex e mb IIC T4
Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah	Ex tD A21 IP66 T120°C
Temperatura okolice Ex	T4, T120 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364 – con a III
Stopnja zaščite	IP66
Teža izdelka	580 g
Električni priključek	ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS