

Magnetna tuljava VACC-S13-18-K4-27U-NM4ME

Številka dela: 8118328

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	poljubno
Prikazovalnik preklopnega položaja	ne
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristike tuljave	60 V AC: 40/65 Hz, moč 1,8 VA 60 V DC: 1,8 W
Dovoljena nihanja napetosti	-15 %/+10 %
Odobritev protiekspluzijske zaščite zunaj EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Protiekspluzijska zaščita	cona 1 (BR) cona 21 (BR)
Pristojni organ za izdajo certifikata	INMETRO DNV 17.0042X
Vrsta protiekspluzijske zaščite pred vžigom, plin	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah	Ex tb IIIC T85°C, T95°C, T130°C Db
Temperatura okolice Ex	T4, T130 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T5, T95 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T6, T85 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja zaščite	IP65
Teža izdelka	330 g
Električni priključek	ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS